



ASPIRATEUR MOBILE TRIPHASÉ

Centrale aspirante mobile triphasée multifonctionnelle pour :

- les gros nettoyages en industrie
- aspirations continues sur machines de production
- aspirations centralisées de sites industriels

Puissance, silence, robustesse, endurance: Unité aspirante silencieuse 7,5 kW. à entraînement direct sans pièces en frottement. Débit important permettant l'utilisation de flexibles de gros diamètre.

Filtration performante et hygiénique: Filtre "étoile" à très grande superficie permettant l'aspiration de matières poussiéreuses en quantités importantes sans risque de colmatage. Secouage du filtre par manette (secouage électrique ou décolmatage par contresoufflage en variantes). Filtration absolue et ensachage direct en option.

Pratique d'utilisation et d'entretien: Bac de 175 litres à retrait instantané facilitant le vidage de l'aspirateur et l'évacuation des déchets.

Polyvalence: permet l'aspiration de poussières, déchets, copeaux, de résidus de lubrifiants, d'eau.



DONNÉES TECHNIQUES

• Puissance	kW / ch	7,5 / 10
• Alimentation électrique triphasée	V / Hz	400 / 50 (autres tensions sur demande)
• Dépression maxi de l'unité aspirante	mm c.e.	4.200
• Débit d'air maxi	L/min · m³/h	13.500 - 810
• Niveau sonore	dB (A)	75
• Capacité du bac	L	175
• Bouche d'entrée	Ø mm	100
• Encombrement	mm	1530 x 710

	Surface	cm²	35.000
• Filtre étoile	Classe		L
	Décolmatage	par secouage manuel ergonomique	
	Surface	cm²	105.000
• Filtre absolu (Optionel)	Classe		
	Efficacité M.P.P.S.		99,995%
• Hauteur	mm		1700
• Poids	kg		320

VERSION DE BASE

- K7 Aspirateur Triphasé 7,5 kW

OPTIONS

- 001 Bac acier inox (à la place du bac en acier peint)
- 002 Bac + chambre filtrante, armature de filtre et chapeau INOX
- 004 Arrêt automatique en cas de trop plein de liquides.
Comprend la sonde et le coffret électrique spécifique.
- 005 Filtre secondaire absolu H14
- 006 Secoue-filtre électrique par bouton poussoir
- 008 Système filtrant avec nettoyage automatique par contre-soufflage



PRIX :

- Aspirateur mobile triphasé K7 : **Nous Consulter**